

# Magneetspoel MH-2-230VAC-PA

Artikelnummer: 549908

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Min. inschakeltijd	12 ms
Inschakelduur	100%
Vermogensfactor cos {phi}	0.7
Spoeleigenschappen	230 V AC: 14,0 VA
Toegelaten frequentieschommelingen	+/- 10 %
Toegestane spanningsschommelingen	+/- 10 %
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-laagspanningsrichtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparatuur
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsklasse	IP65
Informatie over beschermingsklasse	IP00 zonder apparaatstekker
Omgevingstemperatuur	-20 °C...50 °C
Max. aanhaalmoment schroefkoppeling	2 Nm
Productgewicht	150 g
Elektrische aansluiting	conform DIN EN 175301-803
Bevestigingstype	Met contraoer
Materiaal magneetspoel	Duroplast Koper Staal
Materiaal wikkeling	Koper