

Aansluitblok CPE18-PRS-3/8-3-NPT

Artikelnummer: 550089

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---------------------------------------|--|
| Rastermaat | 26 mm |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Max. aantal ventielplaatsen | 3 |
| Max. aantal drukzones | 2 |
| Barstdruk | 5 MPa 50 bar 725 psi |
| Bedrijfsdruk | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumtemperatuur | 23 °F...122 °F |
| Omgevingstemperatuur | 23 °F...122 °F |
| Max. aanhaalmoment ventielbevestiging | 1,5 ft-lbf |
| Productgewicht | 13559 oz |
| Bevestigingstype aansluitblok | met doorgangsboring |
| Bevestigingstype ventiel | met inwendige schroefdraad |
| Pneumatische aansluiting 1 | 3/8 NPT |
| Pneumatische aansluiting 3 | 3/8 NPT |
| Pneumatische aansluiting 5 | 3/8 NPT |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal aansluitstrip | Aluminium kneedlegering |