


케이블 포함 플러그 소켓 KMYZ-4-0,5-B-EX

Part Number: 550324

FESTO

MSZB 와 MSZC 조합 연결.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--|-----------------------------------|
| 해양 등급(Maritime classification)p | 인증서 확인 |
| 마운팅 형태 | M2 센트럴 볼트형 솔레노이드 밸브 위 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 제품 중량 | 12 g |
| 전기 연결 | 플러그 소켓, 각형 케이블 사각 디자인, MSZB |
| 작동 전압 범위 DC | 3 ... 36 V |
| 공칭 동작 전압 DC | 24 V |
| 40°C에서 허용 가능 전류 부하 | 1 A |
| 서지 강도 | 900 V |
| 보호 접지 연결 | 사용 불가 |
| 케이블 길이 | 0.5 m |
| 케이블 특성 | 표준 |
| 케이블 구조 | 2x0,35 |
| 보호 등급 | IP40 |
| 주변 온도 | -10 ... 50 °C |
| CE 심볼 (declaration of conformity 참조) | EU-RoHS-RL 지침 |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 부식 방지 등급 KBK | 1 - 부식 응력 수준 낮음 |
| 케이블 피복 소재 | PVC |
| 하우징 소재 | PA |
| 전기 접점 소재 | 청동 |