


Combinatie van verzorgingseenheden MSB4N-1/4:C3J3D7A1F3-WP

FESTO

Artikelnummer: 550487



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|--|---|
| Bouwgrootte | 4 |
| Serie | MS |
| Bedieningszekering | Draaiknop met vergrendeling met toebehoren sluitbaar |
| Inbouwpositie | Verticaal +/- 5° |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Condensaataftap | Manueel draaiend |
| Constructieve opbouw | Aftakingsmodule Drukopbouwventiel Drukschakelaars Inschakelventiel Filterregelaar met manometer Standaard olieverevelaar |
| Regelaarfunctie | Uitgangsdruk constant met voordrukcompensatie Met secundaire ontluchting Met terugstroomgedrag |
| Schaalbescherming | Kunststof beschermkap |
| Drukindicator | met manometer |
| Bedrijfsdruk | 4.5 bar...10 bar |
| Drukregelbereik | 4 bar...9 bar |
| Normaal nominaal debiet | 700 l/min |
| Spoeleigenschappen | 24 V DC: 1,8 W |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Geschiktheid voor levensmiddelen | Zie uitgebreide informatie over het materiaal |
| Luchtreinheidsklasse aan de uitgang | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |
| Mediumtemperatuur | -10 °C...50 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...50 °C |
| Productgewicht | 2200 g |

| Functie | Waarde |
|----------------------------|-----------------------|
| Bevestigingstype | Met toebehoren |
| Pneumatische aansluiting 1 | 1/4 NPT |
| Pneumatische aansluiting 2 | 1/4 NPT |
| Pneumatische aansluiting 3 | G1/4 1/4 NPT |
| Materiaal behuizing | Persgegoten aluminium |
| Materiaal schaal | PC |