


Aansluitblok CPE18-3/2-PRS-3/8-5-NPT

Artikelnummer: 550622

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Rastermaat	26 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	5
Max. aantal drukzones	2
Barstdruk	5 MPa 50 bar 725 psi
Bedrijfsdruk	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	23 °F...122 °F
Omgevingstemperatuur	23 °F...122 °F
Max. aanhaalmoment ventielbevestiging	1,5 ft-lbf
Productgewicht	14262 oz
Bevestigingstype aansluitblok	met doorgangsboring
Bevestigingstype ventiel	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting 1	3/8 NPT
Pneumatische aansluiting 3	3/8 NPT
Pneumatische aansluiting 5	3/8 NPT
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	Aluminium kneedlegering