

Pneumatische aansluiting VABA-S6-1-X2

Artikelnummer: 550663

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Interface ventieleilanden	Type 44, VTSA
Diagnose	Onderspanning ventielen
Max. aantal ventielplaatsen	16 bij bistabiele ventielen 32 bij monostabiele ventielen
Led-indicaties	1 groependiagnose Kanaalstatus op ventielen
Parametrering	Failsafe per kanaal Forcen per kanaal Idle Mode per kanaal Bewaking module
Beveiliging (kortsluiting)	Interne elektronische zekering per ventieluitgang
Bereik voor bedrijfsspanning DC	21.6 V...26.4 V
Eigen stroomverbruik bij nominale bedrijfsspanning	Typ. 15 mA (bedrijfsspanningstoevoer elektronica) Type 50 mA (voedingsspanning voor ventielen)
Max. stroomtoevoer per kanaal	0,2 A
Max. totaalstroom per module	4 A
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Potentiaalscheiding kanaal - interne bus	Ja, bij gebruik van een extra voeding van de ventielen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsklasse	IP65 NEMA 4
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	590 g
Elektrische aansturing	Veldbus
Elektrische aansluiting	Via CPX
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	PA
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium