



# 모터 케이블 NEBM-S1G9-E-5-LE6

Part Number: 550740

☆ 핵심 제품군

서보 모터 EMMS-ST-... 에 적합함

FESTO



## 자료 시트

| 특징                    | 값                    |
|-----------------------|----------------------|
| 케이블 특성                | 체인 링크 트렁크에 적합        |
| 작동 전압 범위 DC           | 0 ... 72 V           |
| 보호 등급                 | IP65                 |
| 보호 등급에 관한 참고 사항       | 조립된 조건               |
| 유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도 | -40 ... 70 °C        |
| 주위 온도                 | -40 ... 70 °C        |
| 굽힘 반경, 유연한 케이블 설치     | >= 58 mm             |
| 전기 연결 1, 기능           | 필드 장치 측              |
| 전기 연결 1, 연결 타입        | 플러그 소켓               |
| 전기 연결 1, 케이블 인출구      | 일자형                  |
| 전기 연결 1, 설계           | 각도                   |
| 전기 연결 1, 연결 기술        | Sub-D                |
| 전기 연결 1, 핀/와이어 수      | 9                    |
| 전기 연결 1, 점유 핀/와이어     | 6                    |
| 전기 연결 2, 기능           | 컨트롤러 측               |
| 전기 연결 2, 연결 타입        | 케이블                  |
| 전기 연결 2, 연결 기술        | 끝단 날선 케이블            |
| 전기 연결 2, 핀/와이어 수      | 7                    |
| 전기 연결 2, 점유 핀/와이어     | 6                    |
| 배선 끝단                 | 배선 끝단 이음관            |
| 케이블 구조                | 7x0,34<br>차폐         |
| 케이블 직경                | 8 mm                 |
| 케이블 길이                | 5 m                  |
| 공칭 도선 단면적             | 0.34 mm <sup>2</sup> |
| 케이블 식별                | 명판 라벨 홀더 제외          |
| 케이블 피복 색상             | 회색                   |
| 재질 사항                 | RoHS 에 승인            |
| 케이블 피복에 대한 재질 정보      | TPE-U(PUR)           |