


모터 플랜지
EAMF-A-64A-140A
 Part Number: 550988



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
주변 온도	-10 ... 60 °C
인터페이스 코드, 모터 인	140A
인터페이스 코드, 커플링 하우징	64A
재질 사항	RoHS 에 승인