


기어 박스 EMGA-40-P-G5-SAS-40

Part Number: 552187

FESTO

서보 모터에 적합.



자료 시트

특징	값
기어 유닛의 플랜지 사이즈	40 mm
모터 플랜지 사이즈	40 mm
비틀림 백래쉬	0.25 deg
기어 유닛 형태	유성 기어 유닛
기어 유닛 비	5:1
최대 입력 속도	18,000 1/min
기어 유닛의 작동 온도	-25 ... 90 °C
보호 등급	IP54
연속 출력 토크	14 Nm
기어 유닛의 관성 질량 모멘트	0.019 kgcm ²
최대 출력 토크	22 Nm
최대 효율	98 %
비틀림 저항	1 Nm/arcmin
제품 중량	350 g
기어 유닛 인터페이스, 출력 샤프트	40G 40A
재질 사항	RoHS 에 승인