


Tandwielkast EMGA-60-P-G5-SAS-55

Artikelnummer: 552189

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Flensgrootte tandwielkast	60 mm
Flensgrootte motor	55 mm
Verdraaispeling	0.17 deg
Type tandwielkast	Planetaire tandwielkast
Tandwieloverbrenging	5:1
Max. aandrijftoerental	13000 1/min
Bedrijfstemperatuur tandwielkast	-25 °C...90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsklasse	IP54
Continu draaimoment	22 Nm
Massatraagheidsmoment van de overbrenging	0.078 kgcm ²
Max. uitgangskoppel	35.2 Nm
Max. rendement	98 %
Verdraaiingstijfheid	2.3 Nm/arcmin
Productgewicht	900 g
Mechanische aansluiting uitgaande zijde reductiekast	60G
Mechanische aansluiting ingaande zijde reductiekast	55A
Materiaal-informatie	RoHS conform