



Magneetventiel NVF3-MOH-5/2-K..+MSFW-230

Artikelnummer: 552428

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiefunctie	5/2 monostabiel
Bedieningswijze	Elektrisch
Bouwbreedte	53 mm
Normaal nominaal debiet	900 l/min
Pneumatische werkaansluiting	Aansluitplaat
Bedrijfsspanning	230V AC
Bedrijfsdruk	2 bar...10 bar
Constructieve opbouw	Zuiger-schuif
Terugstelwijze	mechanische veer
Goedkeuring	c UL us - Recognized (OL)
Beschermingsklasse	IP65 conform IEC 60529
Nominale doorlaat	7 mm
Ontluchtingsfunctie	Smoorbaar
Afdichtingsprincipe	Zacht
Inbouwpositie	Willekeurig
Conform norm	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Handbediening	Vergrendelend
Besturingstype	Voorgestuurd
Stroomrichting	Niet reversibel
Stuurdruk	2 bar...10 bar
b-waarde	0.33
C-waarde	3 l/sbar
Schakeltijd uit	38 ms
Schakeltijd aan	13 ms
Spoeleigenschappen	230 V AC: 50/60 Hz, inschakelvermogen 9,0 VA, houdvermogen 7,0 VA
Toegelaten frequentieschommelingen	+/- 10 %
Toegestane spanningsschommelingen	+/- 10 %
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C

Functie	Waarde
Stuurmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Omgevingstemperatuur	-5 °C...40 °C
Productgewicht	335 g
Bevestigingstype	Op aansluitplaat
Aansluiting luchtopening	intern
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium