


# Draaimodule ERMB-25

Artikelnummer: 552707

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	25
Constructieve opbouw	Elektromechanische draaimodule met tandriem
Inbouwpositie	Willekeurig
Draaihoek	Onbeperkt
Tandwieloverbrenging	4:1
Productgewicht	1460 g
Aandrijfmond-Ø	8 mm
Tandriemsteek	3 mm
Max. uitgaand toerental	300 1/min
Max. ingangstoerental	1200 1/min
Max. aandrijfmoment	2.2 Nm
Nullaandrijfmoment	0.18 Nm
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering Geanodiseerd
Materiaal uitgaande as	Aluminium kneedlegering Geanodiseerd
Materiaal aandrijfjas	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal deksel	Aluminium kneedlegering geanodiseerd
Materiaal tandriem	Polychloroprene met glasvezel