


광섬유 케이블 SOOC-DS-M-A11-2-R25

Part Number: 552810

FESTO

SOE4 광 화이버 유니트에 적합함



자료 시트

특징	값
재질 사항	PWIS 물질 함유
측정 방법	확산 반사 센서
물체의 최소 직경	0.15 mm
광케이블 - 특수 기능	감지거리 증가
작업 범위	130 mm
주변 온도	-55 ... 70 °C
사이즈, 헤드	강화 PTFE 19x25x6 mm
광케이블 길이	2 m
최소 휨 반경	25 mm
외부 직경	2.2 mm
하우징 소재	황동 니켈 도금
광섬유 소재	PE
보호 등급	IP66
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음