


광섬유 케이블 SOOC-TB-P-C5-2-R10

Part Number: 552828

FESTO

SOE4 광 화이버 유니트에 적합함



자료 시트

특징	값
재질 사항	RoHS 에 승인
측정 방법	말굽 깊이
물체의 최소 직경	0.2 mm
광케이블 - 특수 기능	말굽 깊이
작업 범위	5 mm
주변 온도	-55 ... 70 °C
사이즈, 헤드	강화 PTFE 41x15x7 mm 클레비스 80x55 mm 5x29 mm
광케이블 길이	2 m
최소 휨 반경	10 mm
외부 직경	1.25 mm
하우징 소재	ABS
광섬유 소재	PE
보호 등급	IP66
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III