



Drukbooster DPA-40-10-CRVZS2

Artikelnummer: 552928

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Zuiger-Ø	40 mm
Volume	2 l
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Dubbele zuiger drukverhoger met persluchtreservoir met manometer met terugslagklep
Drukindicator	met manometer
Uitgangsdruk 2	0.45 MPa...1 MPa 4.5 bar...10 bar 65.25 psi...145 psi
Bedrijfsdruk	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Drukregelbereik MPa	0.45 MPa...1 MPa
Drukregelbereik	4.5 bar...10 bar
Drukregelbereik psi	65.25 psi...145 psi
Ingangsdruk 1	2 bar...8 bar
Ingangsdruk 1 MPa	0.2 MPa...0.8 MPa
Ingangsdruk 1 psi	29 psi...116 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	5 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	5 °C...60 °C
Productgewicht	4400 g
Bevestigingstype	Met gleufmoeren
Pneumatische aansluiting 1	QS-10
Pneumatische aansluiting 2	KD4
Pneumatische aansluiting 3	Geluiddempers

Functie	Waarde
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal persluchtreservoir	hooggelegeerd staal roestvast