

Ultrafijnfilter MS9-LFM-N3/4-AUV-HF

Artikelnummer: 552982

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|--|
| Serie | MS |
| Bouwgrootte | 9 |
| Constructieve opbouw | Vezelfilter |
| Filterfijnheid | 0.01 µm |
| Condensaataftap | Volautomatisch Manueel schakelend |
| Bedrijfsdruk | 2 bar...12 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4] |
| Luchtreinheidsklasse aan de uitgang | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [1:7:2] |
| Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse | 7800 l/min |
| Min. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse | 390 l/min |
| Filterrendement | 99.9999 % |
| Max. hoeveelheid condensaat | 225 ml |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumtemperatuur | 5 °C...60 °C |
| Omgevingstemperatuur | 5 °C...60 °C |
| Lagertemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Restoliegehalte | 0.01 mg/m ³ |
| Bevestigingstype | Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren |
| Inbouwpositie | Verticaal +/- 5° |
| Pneumatische aansluiting 1 | 3/4 NPT |
| Pneumatische aansluiting 2 | 3/4 NPT |
| Materiaal behuizing | Persgegoten aluminium |
| Materiaal afdekking | PA |
| Materiaal filter | Borsilicaatvezel |
| Materiaal schaal | Aluminium kneedlegering |
| Materiaal scherm | PA |
| Materiaal afdichtingen | NBR |
| Productgewicht | 2500 g |