

Fijnfilter MS9-LFM-1-BUM

Artikelnummer: 553004

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Serie	MS
Bouwgrootte	9
Constructieve opbouw	Vezelfilter
Filterfijnheid	1 µm
Condensaataftap	Manueel draaiend
Bedrijfsdruk	0 bar...20 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse	7000 l/min
Min. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse	350 l/min
Filterrendement	99,99 %
Max. hoeveelheid condensaat	225 ml
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Restoliegehalte	0,5 mg/m ³
Ex-omgevingstemperatuur	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Pneumatische aansluiting 1	G1
Pneumatische aansluiting 2	G1
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium
Materiaal afdekking	PA
Materiaal filter	Borsilicaatvezel
Materiaal schaal	Aluminium kneedlegering
Materiaal scherm	PA
Materiaal afdichtingen	NBR

Functie	Waarde
Productgewicht	2000 g