

# Ultrafijnfilter MS9-LFM-N1-AUV-DA

Artikelnummer: 553026

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Serie	MS
Bouwgrootte	9
Constructieve opbouw	Vezelfilter
Filterfijnheid	0.01 µm
Condensaataftap	Volautomatisch Manueel schakelend
Bedrijfsdruk	2 bar...12 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [1:7:2]
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse	6500 l/min
Min. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse	325 l/min
Filterrendement	99.9999 %
Max. hoeveelheid condensaat	225 ml
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	5 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	5 °C...60 °C
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Restoliegehalte	0.01 mg/m <sup>3</sup>
Verschildrukindicator	Optische indicator
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Pneumatische aansluiting 1	1 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1 NPT
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium
Materiaal afdekking	PA
Materiaal filter	Borsilicaatvezel
Materiaal schaal	Aluminium kneedlegering

<b>Functie</b>	<b>Waarde</b>
Materiaal scherm	PA
Materiaal afdichtingen	NBR
Productgewicht	2000 g