


# Actiefkoolfilter MS9-LFX-N1-U

Artikelnummer: 553034

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	9
Serie	MS
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Constructieve opbouw	Actiefkoolfilters
Bedrijfsdruk	0 bar...20 bar
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse	6500 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Mediumtemperatuur	5 °C...30 °C
Restoliegehalte	0.003 mg/m <sup>3</sup>
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	2000 g
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	1 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1 NPT
Materiaal afdekking	PA
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal filter	Actieve kool
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium
Materiaal schaal	Aluminium kneedlegering
Materiaal scherm	PA