


# Vacuümfiler VAF-DB-3/8

Artikelnummer: 553140

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                         | Waarde                                   |
|---------------------------------|--|
| Inbouwpositie                   | Verticaal                                |
| Filterfijnheid                  | 80 µm                                    |
| Bedrijfsdruk                    | -0.95 bar...0 bar                        |
| Informatie over de bedrijfsdruk | Toepassing alleen in open vacuümsystemen |
| Bedrijfsmedium                  | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| LABS-conformiteit               | VDMA24364-zone III                       |
| Omgevingstemperatuur            | -5 °C...50 °C                            |
| Max. aanhaalmoment              | 15.3 Nm                                  |
| Productgewicht                  | 156 g                                    |
| Bevestigingstype                | Leidinginbouw<br>Met wand-/vlakhouder    |
| Pneumatische aansluiting        | G3/8                                     |
| Vacuümaansluiting               | G3/8                                     |
| Materiaal-informatie            | RoHS conform                             |
| Materiaal afdichtingen          | NBR                                      |
| Materiaal filter                | PE                                       |
| Materiaal behuizing             | PP-versterkt                             |
| Materiaal schaal                | PA                                       |
| Uitwerpimpulsgechiktheid        | 7 bar                                    |