


Naderingssensor SIEF-M12B-PS-K-L

Artikelnummer: 553542

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwworm	Rond
Conform norm	EN 60947-5-2
Goedkeuring	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn
Materiaal-informatie	RoHS conform
Nominale schakelafstand	3 mm
Omgevingstemperatuur	-30 °C...70 °C
Herhaalnauwkeurigheid	0.16 mm
Schakeluitgang	PNP
Functie schakelement	Maakcontact
Max. schakelfrequentie DC	3000 Hz
Max. uitgangsstroom	200 mA
Kortsluitingsbestendigheid	Pulserend
Bereik voor bedrijfsspanning DC	10 V...30 V
Polariteitsbescherming	Voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting	3-aderig Kabel
Kabellengte	2.5 m
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PU)
Bouwgrootte	M12
Inbouwtype	verzonken
Productgewicht	105 g
Materiaal behuizing	Messing TPE-O verchroomd
Schakelstandindicator	LED geel
Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing	-5 °C...70 °C
Beschermingsklasse	IP68
Storingsbestendig tegen magnetische velden	Magnetisch gelijk- en wisselveld
Piekspanningsweerstand	0.8 kV
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting

Functie	Waarde
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Vervuilingsgraad	3
Keuze extra informatie sensor	Met reductiefactor 1 - magneetveldtest
Selectie uitvoering sensor	Standaard