

Kunststofslang PUN

Artikelnummer: 553573

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø	3 mm...16 mm
Binnen-Ø	2 mm...11 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.95 bar...30 bar
Goedkeuring	TÜV
Certificaat instantie van afgifte	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-35 °C...60 °C
Kleur	blauw Bruin geel groen Natuur Rood Zwart Zilver Translucent blauw Translucent geel doorschijnend groen Translucent rood Translucent zwart Wit
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal slang	TPE-U(PU)