


Schokdemper DYSC-16-18-Y1F

Artikelnummer: 553593

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	16
Slag	18 mm
Demping	Zelfinstellend
Inbouwpositie	Willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	3 m/s
Terugsteltijd bij ruimtetemperatuur	0.3 s
Retourtijd bij min. omgevingstemperatuur	1 s
Werking	Enkelwerkend Drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Dempingslengte	18 mm
Max. aanslagkracht	2000 N
Max. energie-opname per slag	25 J
Max. energieverbruik per uur	50000 J
Max. restenergie	0.16 J
Retourkracht	6 N
Min. invoerkracht	60 N
Productgewicht	210 g
Massabereik	70 kg
Bevestigingstype	Met contraoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Gegalvaniseerd staal
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd staal