

Kunststofslang PEN

Artikelnummer: 553769

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø	4 mm...16 mm
Binnen-Ø	2.7 mm...10.8 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.95 bar...10 bar
Goedkeuring	TÜV
Certificaat instantie van afgifte	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7::-] Water conform fabrikantenverklaring op www.festo.com
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Cleanroomklasse	Statisch geïnstalleerd element, geen zinvolle evaluatie mogelijk volgens ISO 14644-1
Omgevingstemperatuur	-30 °C...60 °C
Kleur	blauw geel groen Natuur Rood Zwart Zilver Wit
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal slang	PE