

# Kunststofslang PLN

Artikelnummer: 553850

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø	4 mm...16 mm
Binnen-Ø	2.9 mm... 12 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.95 bar...14 bar
Goedkeuring	TÜV
Certificaat instantie van afgifte	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water conform fabrikantenverklaring op <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Cleanroomklasse	Statisch geïnstalleerd element, geen zinvolle evaluatie mogelijk volgens ISO 14644-1
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-30 °C...80 °C
Kleur	blauw Bruin geel groen Natuur Rood Zwart Zilver Wit
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal slang	PE