

Kunststofslang PAN-6X1-GE

Artikelnummer: 553931

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø	6 mm
Debietrelevante buigradius	32 mm
Binnen-Ø	4 mm
Min. buigradius	14 mm
Eigenschappen slang	geschikt voor kabelrupsen
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.095 MPa...1.9 MPa -0.95 bar...19 bar -13.775 psi...275.5 psi
Goedkeuring	TÜV
Certificaat instantie van afgifte	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-30 °C...80 °C
Productgewicht volgens lengte	0.016 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting met buiten-Ø 6 mm voor steeknippel-binnen-Ø 4 mm met wartelmoer voor steeknippel met binnen-Ø 4 mm
Kleur	geel
Shore-hardheid	D 55 +/-3
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal slang	TPE-A