

# 플라스틱 배관 PAN-8X1,25-GE

Part Number: 553932

FESTO

표준 외경 호스, 고온 및 기계적 부하에 견딤.



## 자료 시트

| 특징                                       | 값  |
|--|--|
| 외부 직경                                    | 8 mm   |
| 유량에 사용하는 굽힘 반경                           | 43 mm  |
| 내부 직경                                    | 5.9 mm   |
| 최소 휨 반경                                  | 22 mm  |
| 튜브 특성                                    | Suitable for energy chains                                       |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1.5 MPa   |
| 온도에 따른 작동압력                              | -0.95 ... 15 bar   |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 217.5 psi  |
| 인증                                       | TÜV  |
| 인증서 발행 부서                                | B 013277 0506 00   |
| 작동 매체                                    | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7::-]                                     |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B2-L   |
| 주변 온도                                    | -30 ... 80 °C  |
| 길이에 따른 제품 중량                             | 0.024 kg/m   |
| 공압 연결구                                   | 외부 직경 8 mm의 푸쉬인 커넥터용<br>너트 포함 바브드 커넥터 내경 6mm용<br>바브드 커넥터 내경 6mm용 |
| 색상                                       | 황색   |
| 지주 경도                                    | D 55 +/-3  |
| 재질 사항                                    | RoHS 에 승인  |
| 튜브 소재                                    | TPE-A  |