


연결 케이블 NEBV-H1G2L-P-0.5-LE2

Part Number(&P): 554029

FESTO

f? Magnetventile MH1, ohne LED.



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
케이블 특성	F? statische Anwendungen
극성 보호	아니오
작동 상태 표시	황색 LED
작동 전압 범위 AC	4.5 ... 26.4 V
작동 전압 범위 DC	4.5 ... 26.4 V
최대 출력 전류	2,000 mA
Sto?pannungsfestigkeit	0.8 kV
부식 방지 등급 KBK	4
보호 등급	IP40
주변 온도	-5 ... 70 °C -20 ... 70 °C
제품 중량	12 g
전기 연결	2-심 일자형 소켓 / 케이블
케이블 길이	0.5 m
마운팅 형태	클립
색상 코드, 심 절연	핀 1 = 흑색 Pin 3 = schwarz/rot
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
하우징에 대한 재질 정보	POM PUR
케이블 피복에 대한 재질 정보	PVC