



Verdeelblok MS4N-FRM-FRZ

Artikelnummer: 554101

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Aftakkingsmodule
Bedrijfsdruk	0 bar...14 bar
Normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2	4050 l/min
Normaal nominaal debiet uitvoer naar boven	3250 l/min
Normaal nominaal debiet uitvoer naar beneden	2900 l/min
Goedkeuring	c UL us - Recognized (OL)
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	60 g
Pneumatische aansluiting 3	1/4 NPT
Pneumatische aansluiting 4	1/4 NPT
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium