


서브-베이스
VABS-S2-2S-G12-B-K1
 Part Number: 555641

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--------------------|----------------------------------|
| 폭 | 52 mm |
| 표준에 기반 | ISO 5599-2 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 파일럿 공압 공급 | 내부 |
| 작동 압력 MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| 작동 압력 | -0.9 ... 10 bar |
| 작동 전압 범위 AC | 110 V |
| 작동 전압 범위 DC | 24 V |
| 서지 강도 | 4 kV |
| 40°C에서 허용 가능 전류 부하 | 2 A |
| 오염 등급 | 3 |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨) |
| 부식 방지 등급 KBK | 0 - 부식 용력 없음 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 보호 등급 | IP65 NEMA 4 조립된 조건 |
| 주변 온도 | -5 ... 50 °C |
| 제품 중량 | 815 g |
| 마운팅 형태 | 관통 홀 포함 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 연결 플레이트 소재 | 알루미늄 주물 |