


엔코더 케이블 NEBM-T1G12-T1G12-10

Part Number: 556799

FESTO

모터 및 컨트롤러 연결용



자료 시트

특징	값
케이블 특성	체인 링크 트렁크에 적합
오염 등급	3
보호 등급	조립된 조건 IP65
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-40 ... 90 °C
주위 온도	-50 ... 90 °C
최소 케이블 휨 반경	82 mm
케이블 구조	차폐 5 x (2 x 0,34 mm ²) + 2 x 0,5mm ²
케이블 직경	11 mm
케이블 길이	10 m
재질 사항	PWIS 물질 함유 RoHS 에 승인
케이블 피복에 대한 재질 정보	TPE-U(PUR)