


Doorverbindingsplaat VABV-S6-1Q-G12

Artikelnummer: 556989

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwbreedte	43 mm
Trillingsbestendigheid	Transportcontrole met scherptheitsgraad 2 conform FN 942017-4 en EN 60068-2-6
Schokbestendigheid	Schoktest met scherptheitsgraad 2 conform FN 942017-5 en EN 60068-2-27
Informatie over geforceerde dynamisering	Schakelfrequentie minstens 1/maand
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-laagspanningsrichtlijn
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	570 g
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal plaat	Persgegoten aluminium