


Aansluitstrip MHJ10-P16

Artikelnummer: 557608

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Rastermaat	11 mm
Polariteitsbescherming	Voor bedrijfsspanning
Max. aantal ventielplaatsen	16 Uitvoeringen naar wens van de klant mogelijk
Goedkeuring	RCM Mark
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Productgewicht	635 g
Bevestigingstype	Met hoekbeugel
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	M7
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	Aluminium-kneedlegering, geanodiseerd