


# Axiaalkit EAMM-A-K95-120G

Artikelnummer: 557997

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Overdraagbaar draaimoment	150 Nm
Productgewicht	2670 g
Interfacecode actuator	K95
Interfacecode motor In	120G
Materiaal-informatie	RoHS conform