

플라스틱 배관 PLN-6X1-BL

Part Number: 558206

FESTO

높은 화학적 및 위생적 저항성



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--|--|
| 외부 직경 | 6 mm |
| 유량에 사용하는 굽힘 반경 | 32 mm |
| 내부 직경 | 4 mm |
| 최소 휨 반경 | 11 mm |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1.4 MPa |
| 온도에 따른 작동압력 | -0.95 ... 14 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 203 psi |
| 작동 압력에 주의 | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C |
| 인증 | TÜV |
| 인증서 발행 부서 | B 013277 0506 00 |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 클린룸 등급 | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| 식품 안전 | 추가 재료 정보 참조 |
| 주변 온도 | -30 ... 80 °C |
| 길이에 따른 제품 중량 | 0.0147 kg/m |
| 공압 연결구 | 외부 직경 6 mm의 푸쉬인 커넥터용 너트 포함 바브드 커넥터 내경 4mm용 바브드 커넥터 내경 4mm용 |
| 색상 | 청색 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 튜브 소재 | PE |