

# Kunststofslang PLN-10X1,5-BL

Artikelnummer: 558208

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø	10 mm
Debietrelevante buigradius	57 mm
Binnen-Ø	7 mm
Min. buigradius	22 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Informatie over de bedrijfsdruk	Water: max. 0,6 MPa bij 0 - 50 °C
Goedkeuring	TÜV
Certificaat instantie van afgifte	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (vloeibaar, ijsvrij)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Cleanroomklasse	Statisch geïnstalleerd element, geen zinvolle evaluatie mogelijk volgens ISO 14644-1
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-30 °C...80 °C
Productgewicht volgens lengte	0.0375 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting met buiten-Ø 10 mm
Kleur	blauw
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal slang	PE