

# L-steekschroefkoppeling NPQM-L-G14-Q12-P10

Artikelnummer: 558714

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Standaard
Nominale doorlaat	8.5 mm
Dichtingstype aan de inschroeftap	Afdichtingsring
Bouwworm	L-vorm
Verpakkingsgrootte	10
Constructieve opbouw	Push-Pull-principe
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C...70 °C
Nominaal aanhaalmoment	7.5 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 20 %
Productgewicht	58.5 g
Bevestigingstype	Buitenzeskant SW20
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G1/4
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buiten-Ø 12 mm
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Messing, vernikkeld
Materiaal slangafdichting	NBR