

Koppeling EAMC-20-30-6-6

Artikelnummer: 558901

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Opnamediameter 1	6 mm
Opnamediameter 2	6 mm
Bouwgrootte	20
Nominale lengte	30 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	9000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	1.06 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	2.3 Nm
Productgewicht	20 g
Materiaal-informatie	RoHS conform