


커플링 EAMC-30-35-8-9

Part Number(&P): 558903

FESTO

컨틸레버 축 EGSA 에 적합함



자료 시트

특징	값
홀더 직경 1	8 mm
홀더 직경 2	9 mm
사이즈	30
조립 위치	어디든
최대 속도	12,000 1/min
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
주변 온도	-25 ... 60 °C
관성 질량 모멘트	6.06 kgmm ²
이송 가능 토크	5.1 Nm
제품 중량	45 g
재질 사항	RoHS 에 승인