

Aansluitkabel VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-10

Artikelnummer: 560412

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Productgewicht	2150 g
Elektrische aansluiting	Kabel met stekker
Kabellengte	10 m
Kabeleigenschap	geschikt voor kabelrupsen
Min. kabelbuigradius	63 mm
Kabeldiameter	12.5 mm
Kabelmontage	25 x 0,34 mm ²
Beschermingsklasse	IP67 conform IEC 60529
Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing	-5 °C...80 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PU)