

# Aansluitkabel VMPAL-KM-V-SD44-IP67-2,5

Artikelnummer: 560422

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Productgewicht	462 g
Elektrische aansluiting	Kabel met stekker
Kabellengte	2.5 m
Kabeleigenschap	Standaard
Min. kabelbuigradius	115 mm
Kabeldiameter	9.6 mm
Kabelmontage	36 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Beschermingsklasse	IP67 conform IEC 60529
Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing	-5 °C...80 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
Materiaal kabelmantel	PVC