



솔레노이드 밸브 VOVG-S12-M32C-AH-M5-1H2

Part Number: 560703

FESTO



자료 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 닫힘, 단동 솔레노이드
액추에이터 형태	전기적
폭	12 mm
표준 공칭 유량	180 l/min
작동 압력 MPa	0.2 ... 0.8 MPa
작동 압력	2 ... 8 bar
Operating pressure	29 ... 116 psi
디자인 구조	피스톤 슬라이드
Reset 형태	공압 스프링
보호 등급	IP40
공칭 사이즈	2.1 mm
배기 기능	유량 조절 가능
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
수동 작동	누름
파일럿 형태	파일럿
유량 방향	전환 불가
중복	포지티브 오버랩
Off 스위칭 시간	10 ms
On 스위칭 시간	12 ms
특성 코일 자료	24 V DC: 1 W
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	운할 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중요구됨)
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
매체 온도	-5 ... 50 °C
파일럿 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
주변 온도	-5 ... 50 °C
전기 연결	2-핀 플러그
공압 연결구, 포트 1	서브-베이스
공압 연결구, 포트 2	M5
공압 연결구, 포트 3	서브-베이스
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	FPM HNBR NBR
하우징 소재	전조 알루미늄 합금