

선형 드라이브 ELGL-LAS-64- -

Part Number: 560754

FESTO

에어 베어링 및 리니어 모터 포함.



예시 표시

자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
작업 행정거리	1 ... 5,750 mm
사이즈	64
조립 위치	어디든
가이드	에어 쿠션 베어링
디자인 구조	가이드 내장 위치측정 엔코더 전기 선형 직접 드라이브
모터 타입	리니어 AC 서보모터
측정 방법: 위치측정 엔코더	자석
온도 모니터링	PTC 레지스터
최대 속도	4 m/s
반복 정확도	+/-0,01 mm
링크 전압	600 V
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 저전압 가이드라인에 대응 EU-EMV 가이드라인에 대응
자기장 방출	없음
최대 모터 온도	75 °C
표준 온도	23 °C
보호 등급	IP65
주변 온도	0 ... 40 °C
인증	C-Tick
최대 급송력 Fx	210 N
전기 연결	플러그
마운팅 형태	액세서리 포함
재질 정보, 프로파일	강철
재질 사항	PWIS 물질 함유 RoHS 에 승인
하우징에 대한 재질 정보	아노다이징 전조 알루미늄 합금