


Eindplaat VMPAL-EPL-SD44-IP40

Artikelnummer: 560941

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Breedte	43 mm
Lengte	107.3 mm
Max. aantal ventielplaatsen	32
Opbouw ventieleiland	Ventielgroottes mengbaar
Maximaal aantal ventielspoelen	32
Bedrijfsdruk	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Stuurdruk MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Stuurdruk	3 bar...8 bar
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsklasse	IP40
Informatie over beschermingsklasse	In gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	190 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Multipool
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Stekkers
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Sub-D
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	44
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal eindplaat	Persgegoten aluminium PA-versterkt