


Eindplaat VMPAL-EPR-SP

Artikelnummer: 560947

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Breedte	28.8 mm
Lengte	107.3 mm
Geïntegreerde functie	Codeerdeksel voor het vastleggen van de stuurluichttoevoer (intern of extern)
Stroomrichting	Reversibel
Opbouw ventieleiland	Ventielgroottes mengbaar
Bedrijfsdruk	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Stuurdruk MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Stuurdruk	3 bar...8 bar
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsklasse	IP65 IP67
Informatie over beschermingsklasse	In gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	180 g
Aansluiting stuurlicht 12/14	M7
Aansluiting stuurlichtafvoer 82/84	M7
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Pneumatische aansluiting 5	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal eindplaat	Persgegoten aluminium PA-versterkt