


Voedingsmodule VMPAL-SP-QS10

Artikelnummer: 560951

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Breedte	23.2 mm
Lengte	107.3 mm
Geïntegreerde functie	Met elektrische doorverbinding
Opbouw ventieleiland	Ventielgroottes mengbaar
Bedrijfsdruk	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Stuurdruk MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Stuurdruk	3 bar...8 bar
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	50 g
Pneumatische aansluiting 1	voor slang buiten-Ø 10 mm
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal voedingsmodule	Aluminium kneedlegering PA-versterkt