



자료 시트

특징	값
폭	20.5 mm
길이	107.3 mm
내장된 기능	덕트 배기
밸브 터미널 구조	밸브 사이즈 혼합 가능
작동 압력 MPa	-0.09 ... 1 MPa
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
압력 조절 범위	0.5 ... 5 bar
입력 압력 1	0.5 ... 10 bar
부식 방지 등급 KBK	3 - 부식 응력 수준 높음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	30 g
공압 포트 3/5 결합	카트리지가 20mm 용
재질 사항	RoHS 에 승인
플레이트 소재	PA