

Trekanker VMPAL-ZAS-365

Artikelnummer: 561125

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Lengte	365 mm
Verpakkingsgrootte	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Max. aanhaalmoment	1.7 Nm
Productgewicht	246 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal trekanker	Hooggelegeerd roestvast staal