

Koppeling EAMD-16-15-6.35-8X10

Artikelnummer: 561292

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Opnamediameter 1	6.35 mm
Opnamediameter 2	8 mm
Bouwgrootte	16
Nominale lengte	15 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	10000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	0.355 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	1.6 Nm
Productgewicht	12.8 g
Materiaal-informatie	RoHS conform