

Kunststofslang PUN-V0-6X2-BR-C

Artikelnummer: 561722

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|--|--|
| Buiten-Ø | 6 mm |
| Debietrelevante buigradius | 24 mm |
| Binnen-Ø | 2 mm |
| Min. buigradius | 7 mm |
| Eigenschappen slang | geschikt voor kabelrupsen |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi |
| Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk | -0.095 MPa...3 MPa -0.95 bar...30 bar -13.775 psi...435 psi |
| Informatie over de bedrijfsdruk | Voor toepassingen met lasspatten: max. 1 MPa bij 20 °C, max. 0,9 MPa bij 40 °C, max. 0,7 MPa bij 60 °C Water: max. 0,6 MPa bij max. 50 °C |
| Goedkeuring | TÜV |
| Certificaat instantie van afgifte | B 013277 0506 00 |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7::-] Water (vloeibaar, ijsvrij) |
| Brandtest materiaal | UL94 V-0 (3 mm) UL94 V-2 (0,75mm) |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -35 °C...60 °C |
| Aanwijzing bij de omgevingstemperatuur | gebruik zonder druk tot 90 °C |
| Productgewicht volgens lengte | 0.032 kg/m |
| Pneumatische aansluiting | voor steekaansluiting met buiten-Ø 6 mm voor steeknippel met binnen-Ø 2 mm |
| Kleur | Bruin |
| Aanwijzingen bij de kleur | Wegens vlambeveiliging afwijking van de standaardkleur |
| Shore-hardheid | D 54 +/-3 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal slang | TPE-U(PU) |